



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Comoefri

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">PAS5A0SA5SIN</a>	ベリインフ
<a href="#">MAAI5ASSS5SA2</a>	アイユテニットエコナA1換FTL 気モチ
<a href="#">T8I5A-SS5SA2</a>	レシクニル用ード
<a href="#">HAI5A-S85SA2</a>	ベリインフ
<a href="#">PAS5A0SA5SIMAZ 4 AKI</a>	キャベとのパソ
<a href="#">HIS5-S85SA287 FTL</a>	アイユテニットエコナ
<a href="#">HSZ5-S856A2</a>	ケセダニットエコナ
<a href="#">T8S5A-SS5SA25R8S</a>	
<a href="#">T8S5A-SS5S8N5R8S</a>	ケ扇風機の遠シク心ータヨーベリインフ
<a href="#">TAS5A-SS5SA2</a>	心ータヨーベリインフ
<a href="#">TIS5A-SS5SA25RAS</a>	
<a href="#">M8AS5SSS5SA2</a>	心ータョートエコナ
<a href="#">23paVr e3t lscipv3t3o kir TIS5A-SS5SA25RAS</a>	,L2 軸受人工23para19re3t TIS5A-SS5SA25RAS
<a href="#">HSZ5-S85SA2</a>	呼吸器ヨンゲ
<a href="#">H8I5A-S85SA2</a>	テラ吸
<a href="#">HSZ5-S85S8N</a>	ベリインフ
<a href="#">HSZ5-S85SD2</a>	心ータョートエコナ
<a href="#">CSZ5-S85A02</a>	
<a href="#">PAS5A0885SIN</a>	
<a href="#">T-85ADSS5SA2</a>	レシク心ータヨーベリインフ
<a href="#">FAS5A0885SIN iv. si.31 n3y si.3 F:AS5A0885SIN</a>	アイユテニットエコナ
<a href="#">PAS5A0SA5SD2</a>	アイユテニットエコナ
<a href="#">TSR5A-SS5SA2</a>	ベリインフ
<a href="#">T-85A-SS5SA2</a>	ベリインフ B A A1D7 2:大ング阪バ吸府ーベ
<a href="#">TIS5A-SS5SA2</a>	。
<a href="#">TIS5A-SS5S8N</a>	。
<a href="#">T8I5A-SS5SA25RSS</a>	2OHO,NGX G()CE2TPN
<a href="#">T-8A-SSS8NRSS</a>	ベリインフ B A A1換N: 富田林市若松 T),
<a href="#">OEXAZF</a>	2OHO,NGX G()CE2TPN
<a href="#">OEX-8F</a>	2OHO,NGX G()CE2TPN
<a href="#">OEX-DF</a>	2OHO,NGX G()CE2TPN
<a href="#">OEX0AS</a>	2OHO,NGX G()CE2TPN
<a href="#">OEXN88F</a>	2OHO,NGX G()CE2TPN
<a href="#">OEXNMA SF</a>	2OHO,NGX G()CE2TPN
<a href="#">OEXNMAAF</a>	2OHO,NGX G()CE2TPN
<a href="#">OEXM0ASF</a>	2OHO,NGX G()CE2TPN







商品名	説明
<a href="#">THLZ 315 TA</a>	人工呼吸器
<a href="#">AEL elastic canvas socket</a>	フレキシブル接続エレメント
<a href="#">82204001M</a>	ファンシャフト
<a href="#">17103000</a>	扇風機
<a href="#">NPL 450 ZN RD S4 MPS M.112 4/4</a>	ファン
<a href="#">TLZ 225 R</a>	ファン
<a href="#">P/N: 12801000, Type: TLZ 280 A</a>	両面吸引遠心ファン
<a href="#">71004001</a>	扇風機
<a href="#">FCA 90L-2 /PHE</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 250</a>	フレキシブル接続エレメント
<a href="#">TLZ 200</a>	ファン
<a href="#">bearings for TLZ 280 (with housing)</a>	TLZ 280用ベアリング (ハウジング付き)
<a href="#">23502F00 / THLZ 355 R FF</a>	扇風機
<a href="#">J9044201 (for THLZ 355 FFA)</a>	THLZ 355 FFA 用モータープーリー
<a href="#">13500220</a>	ファンインペラー
<a href="#">LL28DM01</a>	ファン
<a href="#">NPL 280 ZN S4 RD MPS with motor 2.2KW 2PSIEMENS IE3</a>	モーター付きファン
<a href="#">23500F00</a>	ファン
<a href="#">F2 TLZ-THLZ 355</a>	カップルフィート
<a href="#">84204002</a>	ファンインペラー
<a href="#">12203000 / TLZ-225-RA</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 400 FFA</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">14000220</a>	影響
<a href="#">TLZ 225 TA</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">TLZ-400-A / 14001000</a>	ラジアルファン
<a href="#">HLZ 500 RA</a>	ラジアルファン
<a href="#">82207002</a>	ファン
<a href="#">THLZ 225 T FF SKF (222S1196)</a>	SKFベアリング付きダブルインレット遠心ファン
<a href="#">12800220</a>	ファンインペラー
<a href="#">TLZ 450 R EPST</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">Code: 22500000, Type: THLZ 250</a>	ダブルサクシオン遠心ファン
<a href="#">anti-vibration joint AEL for THLZ 250</a>	フレキシブル接続エレメント
<a href="#">71204003</a>	ファンインペラー
<a href="#">NTHZ 315 R</a>	ベアシャフトファン
<a href="#">NPA 800 - 4 - 5ZBDRO - 45 - S</a>	ファン
<a href="#">72204001</a>	
<a href="#">12502L06 TLZ 250 R</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">TLI 18 - 18</a>	人工呼吸器
<a href="#">TLZ 315</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">P/N: 11801000, Type: TLZ 180 A</a>	ファン
<a href="#">TLZ 500 A</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">24501000 / THLZ 450A</a>	扇風機
<a href="#">HM-04-320-0.55-2-WEG-IE3-OTE-AM445</a>	プロワーカー式
<a href="#">THLZ 355 A - Bf.12 - 4 - 2 - RD90</a>	モーター付きファン (モーター駆動アセンブリ付き)

商品名	説明
<a href="#">P/N:99302239 ABA 112M-2</a>	THLZ 355 FFA 用モータープーリー
<a href="#">74800264C0</a>	ファンインペラー
<a href="#">TZAF 500 T2A</a>	ファン
<a href="#">THLZ 250 RA</a>	
<a href="#">THLZ 280 FFRA</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">99302442</a>	三相モーター IE3、fabr. AC
<a href="#">22803100 / THLZ 280 FFRA</a>	Forefinger® 搭載ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">22805100 / THLZ 280 FFTA</a>	Forefinger® 搭載ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">23501100 / THLZ-355-FF A</a>	Forefinger® 搭載ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">23503100 / THLZ-355-FF RA</a>	ポリアミドインペラー
<a href="#">23505100 / THLZ-355-FF TA</a>	Forefinger® 搭載ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">TLZ 225 RA</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 355 A</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 560 TA</a>	人工呼吸器
<a href="#">TLZ 500 RA</a>	ラジアルファン
<a href="#">HM-04-320-0.55-2-WEG-IE3</a>	WEG IE3モーターを搭載した遠心ファン
<a href="#">70604001</a>	ファンコンポーネント
<a href="#">778P4003</a>	ファンアクセサリー
<a href="#">THLZ 500 / 25000000</a>	トップ排出ブロー
<a href="#">22504FE06 – THLZ 250 T FF</a>	人工呼吸器
<a href="#">Bearing unit RABR-B 25/62 / 12800220</a>	ベアリングユニット
<a href="#">72404001</a>	送風ファン
<a href="#">impeller for NPA 560 RD S4 MPS M.200 30 kW 2P</a>	羽根車
<a href="#">impeller for NPL 560 RD S4 MPS M.160 18.5 kW 2P</a>	ファンインペラー
<a href="#">22890262</a>	THLZ G 6.3用インペラー
<a href="#">11703605</a>	スチールG6.3のTHLZ用インペラー
<a href="#">TLZ 280 A / 12801000</a>	人工呼吸器
<a href="#">TLZ 160 BLA</a>	人工呼吸器
<a href="#">THLZ 200</a>	遠心ファン
<a href="#">75404001M</a>	強化アングルアイアンフレーム付きファン
<a href="#">TLZ 400 RA</a>	人工呼吸器
<a href="#">THLZ 200 FFRA</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">Bearing for THLZ 710 T / 27104000</a>	遠心ファン用ベアリング
<a href="#">THLZ 225 FF A</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 200 FF A</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">23102E00</a>	扇風機
<a href="#">RABR-B 30/72</a>	
<a href="#">25000250</a>	シャフト付きインペラー
<a href="#">15000220</a>	ストレージユニット
<a href="#">THLZ 355 FF</a>	スチールインペラ
<a href="#">231S1289</a>	特定のコンポーネント
<a href="#">70002001</a>	ファンコンポーネント
<a href="#">17201000 / TLZ 710 TA</a>	換気ファン

商品名	説明
<a href="#">THLZ 400</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">99302486</a>	特定のコンポーネント
<a href="#">73000002</a>	ファンコンポーネント
<a href="#">222S1149</a>	ファンアクセサリ
<a href="#">RABR-B 20/52</a>	ベアリング
<a href="#">THLZ 315 R</a>	遠心ファン
<a href="#">99911205</a>	特定のコンポーネント
<a href="#">THLZ 280 FF IE3 version</a>	ファン
<a href="#">P2404002A</a>	ファンコンポーネント
<a href="#">71004001L</a>	ファンユニット
<a href="#">15600220</a>	ベアリング
<a href="#">ABA 132M-4 IE3</a>	
<a href="#">TLZ 280 TA</a>	人工呼吸器
<a href="#">"AEL" Elast.Segeltuchstutzen</a>	伸縮性のあるキャンバスソックス、プリント
<a href="#">THLZ 450 R</a>	人工呼吸器
<a href="#">14503000 / TLZ 450 RA</a>	ファン
<a href="#">Type THLZ 180</a>	ポリアミドインペラー
<a href="#">THLZ 315 FF TA</a>	ラジアルファン
<a href="#">TZAF 710 FFA</a>	エアフォイルブレード付きダブルインレット遠心ファン
<a href="#">Printing side accessories</a>	印刷機器用アクセサリ
<a href="#">MHZ 355 T2</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">74204001</a>	
<a href="#">THLZ 280 FFA</a>	
<a href="#">THLZ 280R</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">P/N: 83103100, Type: TZAF 315 FF RA</a>	両面吸引遠心ファン
<a href="#">70004005</a>	ファン
<a href="#">24500250</a>	羽根車
<a href="#">14500228</a>	THLZ 450 RA用ベアリングハウジング
<a href="#">TLZ 180 RA</a>	両面吸引遠心ファン
<a href="#">THLZ 355 R</a>	人工呼吸器
<a href="#">Pressure side accessories</a>	ファン放電側用アクセサリ
<a href="#">15600260C0</a>	
<a href="#">99302293</a>	モーター
<a href="#">15600381C0 + 99907536C0</a>	ファンコンポーネントアセンブリ
<a href="#">15600220SC0</a>	ファンコンポーネント
<a href="#">11802000 / TLZ 180 R</a>	
<a href="#">IE3 1.5/2 B14</a>	高効率電気モーター
<a href="#">231S1286</a>	Z-ファン THLZ 315 RCミナ
<a href="#">THLE200TG</a>	シングルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 450 TA</a>	ベーシックユニット、Vベルトドライブ用
<a href="#">15001L06</a>	特定のコンポーネント
<a href="#">NTHZ 500 FFRA</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 225 FF RA</a>	扇風機
<a href="#">THLZ 710 T</a>	ダブルサクション遠心ファン
<a href="#">23592017 - Type: THLZ355T</a>	扇風機



商品名	説明
<a href="#">22502F00 / THLZ 250 R FF</a>	人工呼吸器
<a href="#">bearings for THLZ 400 RA</a>	住宅付き倉庫
<a href="#">Typ. THLZ 200 Cod.22000000</a>	ダブルインレット遠心ファン
<a href="#">NTHZ 450 T1 FF</a>	後方に湾曲したブレードを備えたダブルインレット遠心ファン
<a href="#">Corrosion protection for TLZ-560-RA (15600113)</a>	腐食防止コーティング
<a href="#">Corrosion protection for TLZ 450 A (14500113)</a>	遠心ファン用保護コーティング
<a href="#">Corrosion protection for TLZ-400-A (14000113)</a>	遠心ファン用保護コーティング
<a href="#">Corrosion protection for TLZ 355 A (13500113)</a>	遠心ファン用保護コーティング
<a href="#">Corrosion protection for TLZ 315 A (13100113)</a>	遠心ファン用保護コーティング
<a href="#">Corrosion protection for TLZ 280 A (12800113)</a>	遠心ファン用保護コーティング
<a href="#">Corrosion protection for TLZ 250 A (12500113)</a>	遠心ファン用保護コーティング
<a href="#">Corrosion protection for TLZ 225 A (12200113)</a>	遠心ファン用保護コーティング
<a href="#">Corrosion protection for TLZ 180 A (11800113)</a>	遠心ファン用保護コーティング
<a href="#">99302438</a>	特定のコンポーネント
<a href="#">THLZ 225 RA FF</a>	後方に湾曲したブレードとForeFinger® テクノロジーを採用したダブルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 225 R FF</a>	後方に湾曲したブレードとForeFinger® テクノロジーを採用したダブルインレット遠心ファン
<a href="#">VTZ 560 RA</a>	前方に湾曲したブレードを備えたダブルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 355 RA</a>	後方に湾曲したブレードを備えたダブルインレット遠心ファン
<a href="#">HLZ 710 TA</a>	ベンチレーター
<a href="#">THLZ 200 T FF SKF</a>	扇風機
<a href="#">VENT. THLZ 225 RA FF</a>	タービン
<a href="#">TZAF 500 T2A FF EPST</a>	エアfoil後方に湾曲したブレードを備えたダブルインレット遠心ファン
<a href="#">99332437</a>	ファンモーター
<a href="#">W0067701 VENT. THLZ 355 R</a>	排気ブロー
<a href="#">23100000/ THLZ 315</a>	人工呼吸器
<a href="#">24501F00 / THLZ 450 A FF</a>	標準実行時のファン
<a href="#">TL-TH 280 SKF 12800220SC0</a>	フルレンジのベアリング
<a href="#">70204001</a>	ファンアルティ9-4 フィート2
<a href="#">73000000</a>	扇風機
<a href="#">KIT PIEDI TLI 18</a>	獣医だ。サポートフィート
<a href="#">THLE200RLG90</a>	前方に湾曲したブレードを備えたシングルインレット遠心ファン
<a href="#">HLZ 500R</a>	前方に湾曲したブレードを備えたダブルインレット遠心ファン
<a href="#">HLZ 630T</a>	前方に湾曲したブレードを備えたダブルインレット遠心ファン
<a href="#">THLZ 355 A FF</a>	扇風機
<a href="#">TLZ 630 16300000</a>	人工呼吸器
<a href="#">99913216C0</a>	Comefriシステム専用コンポーネント
<a href="#">THLZ 400 FF RA</a>	遠心ファン
<a href="#">TLZ 250 TA</a>	ダブルサクション遠心ファン
<a href="#">NPA 400 - 2 - 5ZD - 5.5 - A</a>	高効率スチールホイール付きプレナムファン
<a href="#">TL-TH 500 SKF</a>	フルサンバースト
<a href="#">24000251</a>	羽根車

商品名	説明
<a href="#">TLZ 280-315</a>	前方に湾曲したブレードを備えたダブルインレット遠心ファン
<a href="#">73002001</a>	Comefriシステム専用コンポーネント
<a href="#">14000228</a>	倉庫
<a href="#">THLZ 280 RA</a>	人工呼吸器
<a href="#">5127402500</a>	
<a href="#">225S1210</a>	ファン
<a href="#">Y411010400003045/ HLZ 450 T</a>	タービン
<a href="#">THLZ 355 R FF</a>	人工呼吸器
<a href="#">THLZ 450 R FF</a>	人工呼吸器
<a href="#">NPA 1000 S4 ATEX 3G MPS ZS EPOX STD</a>	
<a href="#">Impeller with hub for NPA 1000 - 6 - 5ZBDRO - 18,5 - S</a>	ハブ付きインペラー
<a href="#">99302239</a>	
<a href="#">THLZ 250 T FF</a>	扇風機