



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Kinetrol

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">034-100-2104</a>	
<a href="#">Model 054-100</a>	ロータリーアクチュエータ
<a href="#">05A-100</a>	旋回ドライブ
<a href="#">074-044EL0000M</a>	EL ポジショナー
<a href="#">074-070EL0000</a>	EL ポジショナー電気空圧式
<a href="#">074-104U002000M</a>	ターンアクチュエータ/複動式
<a href="#">004-000AP0400</a>	Positioner
<a href="#">0M0-100</a>	1/4回転アクチュエータ、ダブル演技
<a href="#">103-700EL1000</a>	EL アクチュエータ
<a href="#">147-100L</a>	
<a href="#">12A-100</a>	
<a href="#">SP 042 FOR(SOL 15)</a>	アクチュエータシール修理キット
<a href="#">074-040EL0000</a>	
<a href="#">KINETROL 120-100</a>	
<a href="#">SP 053 (Modell 16)</a>	
<a href="#">Q-CRD-500000</a>	連続回転ダッシュポット
<a href="#">SP 253</a>	モデル120のスペアパーツ
<a href="#">05-520AP00F0C</a>	アクチュエータ
<a href="#">054-400EL0000M</a>	アクチュエータ
<a href="#">207-100</a>	
<a href="#">073S030-1016</a>	
<a href="#">124-104U005004M</a>	アクチュエータ
<a href="#">054-520AP0000 + SP 978 Pos.</a>	KINETROLアクチュエータ
<a href="#">SP 978</a>	Stellungsanzeigedom反時計回り
<a href="#">030-100</a>	空気圧アクチュエータの範囲を回し
<a href="#">Kinetrol 140</a>	シールキット
<a href="#">Kinetrol 160</a>	シールキット
<a href="#">09A-100</a>	ロータリーアクチュエータ
<a href="#">09B-100- alternativ</a>	
<a href="#">140-100</a>	ロータリーアクチュエータ
<a href="#">164-100</a>	ロータリーアクチュエータ
<a href="#">09B-100</a>	スィベルドライブ
<a href="#">127-400EL0000M</a>	アクチュエータ、4-20mA 複動式
<a href="#">X03086</a>	
<a href="#">SP 942</a>	サーボバルブキット
<a href="#">004-004XE0B034A</a>	リミットスイッチユニット

商品名	説明
<a href="#">024-120Z</a>	クォーターターンアクチュエータ
<a href="#">Coupling for 074-100</a>	カップリング
<a href="#">053-400EL0000</a>	
<a href="#">143-100</a>	スィベルドライブ
<a href="#">053-700EL0000</a>	EL アクチュエータ
<a href="#">Repair Kit For: 124-107U002000M</a>	修理キット
<a href="#">054-120</a>	単動式旋回ドライブ
<a href="#">094-120</a>	ロータリーアクチュエータ、
<a href="#">094-900AP6710</a>	アクチュエータ
<a href="#">164-104U002000</a>	リミットスイッチとアクチュエータを回し
<a href="#">057-500AP0000C</a>	
<a href="#">LA3-DD</a>	
<a href="#">103-602MP0000</a>	
<a href="#">093-100</a>	旋回ドライブ
<a href="#">Modell 124-100</a>	フェルト
<a href="#">124-107U002000M</a>	
<a href="#">SP 046</a>	摩耗部品
<a href="#">SP 946</a>	
<a href="#">05B-124U002000</a>	KINETROLターンアクチュエータ
<a href="#">07B-124U002000</a>	KINETROLターンアクチュエータ
<a href="#">143-400EL0000</a>	
<a href="#">12B-100</a>	
<a href="#">054-040EL0000</a>	電空ポジションナ
<a href="#">Type: 024-100</a>	空気圧アクチュエータ、標準
<a href="#">074-104U002000</a>	
<a href="#">05B-100L</a>	
<a href="#">09B-100L</a>	
<a href="#">103-400EL10C0M</a>	ドライブ
<a href="#">124-400EL10C0M</a>	ドライブ
<a href="#">094-400EL2000</a>	ELアクチュエータ
<a href="#">143-401EL1000</a>	
<a href="#">SP 054 (für Modell 03)</a>	
<a href="#">033-100</a>	回転ドライブ
<a href="#">SP 053</a>	
<a href="#">SP 975</a>	
<a href="#">097-120</a>	
<a href="#">077-040EL1000M</a>	ポジション
<a href="#">SP1609</a>	ポジションナー取付フランジ
<a href="#">054-400AP0100</a>	
<a href="#">90AK032FP22DC05310001-000000</a>	
<a href="#">103-400EL1000</a>	
<a href="#">09A-106U002050</a>	
<a href="#">084-500AP00G0C</a>	モデル08複動アクチュエータ
<a href="#">95K1241S00-2164</a>	

商品名	説明
<a href="#">SP 151</a>	
<a href="#">054-600AP0000</a>	AP体位
<a href="#">054-030</a>	スプリングロックユニット
<a href="#">054-100</a>	四分の一回転ドライブ
<a href="#">054-10NU002000</a>	ロータリーアクチュエータ
<a href="#">Seal kit for valve Model 07</a>	
<a href="#">Seal kit for valve Model 05</a>	
<a href="#">Seal kit for valve Model 09</a>	
<a href="#">144-520-49MP1000</a>	アクチュエータ
<a href="#">127-104U005004M</a>	
<a href="#">054-104U002000</a>	半回転駆動
<a href="#">SP 056</a>	装着パーツセット
<a href="#">10A-P100-5790</a>	KINETROL四半期のターンアクチュエータ
<a href="#">054-100Z</a>	KINETROLターンアクチュエータ
<a href="#">053-100</a>	DIN / ISOマウントモデル5、女性のドライブ。
<a href="#">033F120</a>	
<a href="#">073-400EL0000</a>	EL アクチュエータ
<a href="#">054-420EL00C0</a>	エルアクチュエータ
<a href="#">SP 045</a>	修理キット
<a href="#">SP 047</a>	モデル14シールキット
<a href="#">014-900-9810</a>	旋回ドライブ
<a href="#">074-104UV02000</a>	パートターンアクチュエータ
<a href="#">074-070EL1000M</a>	KINETROL EL位置
<a href="#">SP 262</a>	
<a href="#">SP 371</a>	
<a href="#">143-40NEL10C0 (Modell 143-406EL1000)</a>	電気ポジショナと空気圧アクチュエータ
<a href="#">054-020</a>	スプリングアクションユニット
<a href="#">SP 353</a>	モデル用スペアパーツ
<a href="#">SP 783</a>	モデル05のためのシールスプリングベースプレート
<a href="#">SP 042</a>	ウェアパーツセット
<a href="#">05A-104U002000</a>	ロータリーアクチュエータ
<a href="#">184-100</a>	アクチュエータ
<a href="#">95K10A14T0-216Z</a>	
<a href="#">10300</a>	クラッチ
<a href="#">034-133U002000</a>	
<a href="#">054-103U002000</a>	スィベルドライブ
<a href="#">127-100</a>	アクチュエータ
<a href="#">077-500AP0000C</a>	APポジショナーと複動式アクチュエーター
<a href="#">007-800XP</a>	I / P
<a href="#">APWPKIT</a>	WPキット
<a href="#">123-100</a>	KINETROL クォーターターンアクチュエータ、複動式
<a href="#">SP1609 ( for positioner actuator size 12/14/15)</a>	取り付けアダプター
<a href="#">SP1280</a>	repair kit

商品名	説明
<a href="#">123-400EL1000</a>	アクチュエータ
<a href="#">094-020 (Spring for 094-120)</a>	スプリングリターンユニット
<a href="#">127-004EL1000M</a>	ポジション
<a href="#">P3094-17002D130</a>	
<a href="#">S-CRD-500000</a>	ロータリーダンパー
<a href="#">KD-A3-DD-P7/2</a>	
<a href="#">054-500AP0000</a>	AP アクチュエータ
<a href="#">054-500AP1000</a>	AP アクチュエータ
<a href="#">034-100</a>	クォーターターンアクチュエータ
<a href="#">050-100-2103</a>	スイングアクチュエータ
<a href="#">074-050AP3000C</a>	キネトロール AP 空気圧ポジショナー
<a href="#">054-400EL0000</a>	空気圧アクチュエータ-複動式
<a href="#">07B-10NUV02000</a>	アクチュエータ
<a href="#">103-100</a>	プヌマティックバルブポジショナー
<a href="#">054-10NUV02000</a>	スイベルドライブ
<a href="#">KD-F65-FAC</a>	ロータリーダンパー
<a href="#">057-020-0074</a>	過熱リリース付きスプリング接続ユニット
<a href="#">127-700EL1000M</a>	キネトロール EL アクチュエータ
<a href="#">SP 241</a>	モデル120のスペアパーツ
<a href="#">SP 267</a>	ポジションインジケータ
<a href="#">053F120</a>	四分の一回転ドライブ
<a href="#">124-704EL1000</a>	
<a href="#">SP 034</a>	
<a href="#">074-100</a>	スイベルドライブ
<a href="#">073F020-1006</a>	スプリングロックユニット
<a href="#">053F020-1006</a>	スプリング接続ユニット
<a href="#">033F020-1006</a>	スプリング接続ユニット
<a href="#">084-P10-3900</a>	四分周ドライブ
<a href="#">054-104UV02000</a>	アクチュエータ
<a href="#">SP 146</a>	ポジションインジケータ
<a href="#">074-040EL1000M</a>	EL ポジショナー電空式
<a href="#">600-122</a>	
<a href="#">600-122 - VLS</a>	
<a href="#">SP 937</a>	ELポジショナー用ガスケットセット
<a href="#">SP 043</a>	ウェアパーツセット
<a href="#">S-CRD-30000</a>	キネトロールロータリーダンパー
<a href="#">SP 271</a>	
<a href="#">144-100</a>	四分の一回転ドライブ
<a href="#">07AF120</a>	四分周ドライブ
<a href="#">07A-100</a>	スイベルドライブ
<a href="#">077-400AP0300C</a>	
<a href="#">074-040EL00C0M</a>	EL 電空式ポジショナー
<a href="#">054-074EL0000</a>	Kinetrol ハンドポジショナー
<a href="#">034-120</a>	旋回ドライブ、
<a href="#">024-100</a>	複動アクチュエータ四半期ターン

商品名	説明
<a href="#">077-P505EL5460</a>	
<a href="#">SP1007</a>	
<a href="#">054-900-5402</a>	エアシリンダー
<a href="#">054-1001</a>	
<a href="#">123-700EL1000</a>	
<a href="#">077-040EL00C0M</a>	EL ポジショナー
<a href="#">147-100</a>	スイングアクチュエータ
<a href="#">120-004U0010000</a>	リミットスイッチモジュール、アセンブリ2xV3、DIN 41635
<a href="#">074-040EL0000M</a>	電空式ポジショナー
<a href="#">034-020</a>	
<a href="#">124-100</a>	旋回ドライブ
<a href="#">094-100</a>	クォーターターンアクチュエータ
<a href="#">SP 045</a>	ウェアパーツ式
<a href="#">SP 054</a>	ウェアパーツセット
<a href="#">054-100-2100</a>	
<a href="#">054-401AP4100C</a>	
<a href="#">074-600AP4000C</a>	
<a href="#">074-134UV02000</a>	空気圧式アクチュエータ付バルブ
<a href="#">074-050MP5000</a>	MPポジショナー
<a href="#">SP1364</a>	保持プレート
<a href="#">124-734EL1000M</a>	ポジショナー
<a href="#">054-700EL0000</a>	キネトロール EL アクチュエータ
<a href="#">107-100</a>	キネトロール「DA」複動式アクチュエータ
<a href="#">073-100</a>	旋回ドライブ
<a href="#">P3094-10000-100</a>	PENUMATICアクチュエータ用カードポジショナー
<a href="#">074-400EL0000</a>	EL アクチュエータ
<a href="#">DSP 801</a>	スペアパーツ
<a href="#">SP1602P</a>	XLS スクエアアダプター
<a href="#">SP1608</a>	取り付けフランジ
<a href="#">SP 045 for Model 09</a>	
<a href="#">103-700EL10C0M</a>	キネトロール EL アクチュエータ
<a href="#">103F720EL10C0M</a>	アクチュエータ
<a href="#">05B-100</a>	アクチュエータ
<a href="#">094-600AP0000</a>	ダブルアクチュエータ
<a href="#">084-100</a>	パートターンアクチュエータ
<a href="#">057-100</a>	フォームアクチュエータ
<a href="#">054-100-2104</a>	アクチュエータ
<a href="#">CV.KIN.094-900AP671Z</a>	
<a href="#">033F020-1006/F04</a>	スプリングクロージングユニット
<a href="#">073-700EL0000</a>	キネトロール EL アクチュエータ
<a href="#">057-520AP00V0</a>	AP アクチュエータ
<a href="#">024-100Z</a>	クォーターターンアクチュエータ
<a href="#">020-100Z</a>	
<a href="#">034-121U002000A</a>	パートターンアクチュエータ
<a href="#">084-120</a>	パートターンアクチュエータ

商品名	説明
<a href="#">103F120</a>	パートターンアクチュエータ
<a href="#">DSP 810</a>	カップリング
<a href="#">SP 900</a>	アクチュエータ修理キット
<a href="#">SP 979</a>	モニターキット CW
<a href="#">SP703</a>	指標アセンブリ
<a href="#">103-100-2148</a>	パートターンアクチュエータ
<a href="#">094-124UV02000M</a>	
<a href="#">P3124-17002D110</a>	キネトロールスリーポジションドライブ
<a href="#">SP 041</a>	修理キットモデル 02
<a href="#">073-400EL2000</a>	
<a href="#">P3094-14002-120</a>	
<a href="#">054-600AP00V0C</a>	
<a href="#">124-104UV02000</a>	アクチュエータ
<a href="#">X03088</a>	アクチュエータ
<a href="#">073-700EL1000</a>	
<a href="#">077-700EL0000M</a>	
<a href="#">SP 121</a>	モデル050のスペアパーツ
<a href="#">034-100Z</a>	旋回ドライブ
<a href="#">07B-100</a>	スイベルドライブ
<a href="#">10A-100</a>	複動式ロータリードライブ
<a href="#">077-040EL0000M</a>	ポジショナー
<a href="#">074-074EL0000</a>	EL ポジショナー
<a href="#">103-704EL1000</a>	アクチュエータ
<a href="#">070-404EL00C0M</a>	
<a href="#">074-044EL1000</a>	キネトロール EL ポジショナー
<a href="#">090-100</a>	キネトロール旋回ドライブ
<a href="#">SP 639</a>	ナミュールアダプター
<a href="#">097-100</a>	スイベルドライブ
<a href="#">077-124UV02000</a>	スイベルドライブ
<a href="#">057-124UV02000</a>	スイベルドライブ
<a href="#">037-124UV02000</a>	スイベルドライブ
<a href="#">074-070EL1000</a>	
<a href="#">077-100</a>	Kinetrol ロータリードライブ、複動式
<a href="#">074-124UV02000</a>	スイベルドライブ
<a href="#">077-520AP0000</a>	AP アクチュエータ
<a href="#">DSP811</a>	
<a href="#">074-040EL5000</a>	ポジショナー
<a href="#">SP1449</a>	
<a href="#">ADH1109S</a>	
<a href="#">074-044EL5000M</a>	EL ポジショナー
<a href="#">187-100</a>	
<a href="#">124-104UV02000 (2xV3)</a>	リミットスイッチユニットを備えた空気圧式ロータリアクチュエータ（パタフライバルブに取り付けられる）
<a href="#">020-900-4660</a>	スイベルドライブ
<a href="#">074-900AP6713</a>	

商品名	説明
<a href="#">0749009650</a>	
<a href="#">033F180</a>	空気圧式アクチュエータ
<a href="#">077-004UV05004M</a>	キネトロール VLS リミットスイッチボックス ANSI
<a href="#">123-400EL1000M</a>	
<a href="#">074-020</a>	
<a href="#">084-020</a>	
<a href="#">0M0-900-7861</a>	
<a href="#">OMO-100</a>	
<a href="#">077-040EL5000</a>	
<a href="#">163-100</a>	スィベルドライブ
<a href="#">P3074-07002D130 - without drive</a>	
<a href="#">124-007V6131</a>	
<a href="#">07B-MP020U100</a>	
<a href="#">124-107XE0B0050</a>	
<a href="#">95K07310D0-9100</a>	
<a href="#">MV-SP056</a>	
<a href="#">054-900-7920Z</a>	旋回ドライブ
<a href="#">103F020</a>	
<a href="#">057-124UV02000M</a>	旋回ドライブ
<a href="#">127-700EL0000M</a>	
<a href="#">027-100</a>	
<a href="#">074-104UV02000M</a>	
<a href="#">074-004UV02000M</a>	
<a href="#">PC5075315</a>	
<a href="#">SP 743</a>	
<a href="#">074-130</a>	
<a href="#">P00EL2755</a>	
<a href="#">SP352</a>	空気圧式アクチュエータにロック
<a href="#">SP 355</a>	
<a href="#">124 704EL1000M</a>	
<a href="#">147-120</a>	アクチュエータ
<a href="#">074-060AP7000</a>	AP ポジショナー
<a href="#">097-600AP0000C</a>	AP サーボモーター
<a href="#">SP1735</a>	ソレノイドバルブアダプタープレート
<a href="#">SP1734</a>	ソレノイドバルブアダプタープレート
<a href="#">127-144DP301D00</a>	
<a href="#">074-040EL2000M</a>	ポジショナー
<a href="#">093-600AP0000</a>	
<a href="#">057-104UV02000M</a>	
<a href="#">SP 055</a>	
<a href="#">00899658339 127-100</a>	空気圧式アクチュエータ
<a href="#">074-040EL1000</a>	
<a href="#">710288</a>	
<a href="#">074-600AP2000C</a>	
<a href="#">074-700EL0000M</a>	



商品名	説明
<a href="#">103-704EL1000M</a>	サーボモーター
<a href="#">094-020</a>	