



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Scancon

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">2RMHF-3000-D-04-64-COB/0.67-S</a>	増加者
<a href="#">EXAGN - DPC1B-1213-A-VA-01-66-00-FZ-C-00</a>	
<a href="#">SCA24-1024-D-04X9-64-01-S</a>	
<a href="#">2R-250-D-06-65-02-S</a>	インクリメンタル
<a href="#">SCH50IF-SR-30-M-14-30-67-20-S-00-S3</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RCI-1000-D-11-66-C12-S</a>	エンコーダ
<a href="#">FKZS - 1635 - 8- 8</a>	スプリングクラッチ
<a href="#">FKZS - 2650 - 12 - 12</a>	スプリングクラッチ
<a href="#">EXAGN-S101G-1214-H-AL-01-65-00-FZ-C-S1</a>	エンコーダー
<a href="#">2REXI-H-100-AL-M-08-18-64-00-S2-A</a>	
<a href="#">13263</a>	ケーブルグラウンド
<a href="#">SCH50F-1500-N-06-65-04-S-Y</a>	インクリメンタル
<a href="#">2REX-H-256-N-14-66-05-SS-E</a>	ATEX-Inkrementalgeber / Hohwelle
<a href="#">2R-250-D-06-65-COX-S</a>	インクリメンタル
<a href="#">SCA16-500-D-03-09-50-01-S</a>	エンコーダ-インクリメンタル
<a href="#">SCA24-50-N-04x9-64-05-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA16-3600-D-4,0-6,0-50-01-SF-IDC</a>	
<a href="#">SCH32B-3600-D-08-28-65-01-S-00-S1</a>	インクリメンタルエンコーダー
<a href="#">SCH50I-50-N-14-65-06-S-00-S1</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RK-500-D-10-20-67-01-S-00</a>	
<a href="#">SCH16F-5000-D-03-14-50-01-S-00-S1</a>	インクリメンタル
<a href="#">2RMHD-360-N-15-24-65-13-B</a>	
<a href="#">SCA50-144-N-08-15-67-01-S</a>	エンコーダ
<a href="#">SCA24-128-N-04x9-64-01-S (27243)</a>	エンコーダ
<a href="#">SCA24-128-N-04x25-64-01-S (2355)</a>	インクリメンタル
<a href="#">SCA24-128-N-06x14-64-01-S</a>	エンコーダ
<a href="#">SCA50-32-N-06-65-03-S</a>	エンコーダ
<a href="#">SCA24-1024-N-04x15-64-CO8/0,3/12-B</a>	インクリメンタル
<a href="#">2REX-H-256-AL-N-14-30-66-05-SS-A-01</a>	ATEX - インクリメンタルエンコーダ/中空シャフト
<a href="#">SCA50-15-N-06-15-65-05-S (28197)</a>	インクリメンタル
<a href="#">2RE-100-N(A+B)-04-10-64-6 (Art-Nr. 17810)</a>	インクリメンタル
<a href="#">2RM-128-OP1-04x15-64-1.55-S</a>	エンコーダ
<a href="#">SCA24-3000-D-04x9-64-05-S</a>	エンコーダ
<a href="#">SCH86BEX-1024-AL-MP-05-00-67-EC11A</a>	
<a href="#">SCA50-720-N-08-65-03-S</a>	
<a href="#">2RMHD-100 N-15-65-001-B</a>	インクリメンタルエンコーダー

商品名	説明
<a href="#">2RMHD-100-L-15-65-001-B</a>	インクリメンタル・ゲージ
<a href="#">2RMHF-1024-D-06-64-02B-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RMHF-024-D-06-64-02B-S</a>	エンコーダ
<a href="#">2RMHF-200-N-05-14-64-01-S-00-S5</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RCI-1000-D-11-66-C12-S (4017)</a>	インクリメンタル・ゲージ
<a href="#">SCA24AV-360-V10-04x09-64-01-S</a>	エンコーダ
<a href="#">3036 - 2RM-360-KGV-04x9-64-01-S- 566301</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2SUN-A-1024-D-06x9-67-01-S</a>	エンコーダ
<a href="#">EXAGN-S101G-12-12-A-AL-01-65-FZ-S-00</a>	エンコーダ
<a href="#">2REX-A-1024-SR-M-10-27-67-10-SS-A-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA24EX-360-AL-D-6x15-67-05-B-A-00 OEM</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA50-250-D-06-65-COX-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA50-250-D-06-65-CO-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA50-SR-12500-D-10-15-67-01-S</a>	エンコーダ
<a href="#">2RHB-1024-D-08-65-0.4-S-CO-DIN</a>	エンコーダ
<a href="#">OCD-EIB1B-1213-B15S-PRM</a>	絶対エンコーダ
<a href="#">2RHI-500-N-12-65-04-S (554611)</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA16-2500-D-04-09-50-01-SF-IDC</a>	
<a href="#">SCH50IF-SR-500-M-14x30-67-00-S-C9-S5</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RMH-HD-5000-D-04-16-64-02-B-00-S6</a>	インクリメンタルエンコーダ/ミニ
<a href="#">SCA24-200-N-04x9-64-01-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH50B-20-N-08-65-02-S-00-S3</a>	エンコーダ
<a href="#">SCH86BEX-1024-AL-MW-05-00-EC08-A (Art Nr. 31466)</a>	Atex インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA24-2000-N-06x14-64-01-S (4920)</a>	インクリメンタル
<a href="#">SCA16-500-D-03-09-65-01-S</a>	増加者
<a href="#">TYPE SCH50F-600-D-06-65-05-S</a>	
<a href="#">SCHF50F-600-D-06-65-05-S</a>	インクリメンタル
<a href="#">SCA50-250-D-06-65-06-S</a>	
<a href="#">SCA50-6-N-06-15-65-03-S-00</a>	エンコーダ
<a href="#">2RMHF-1024-N-6.5-64-00-S-M9/5-S5</a>	
<a href="#">2 REX-H-1024-AL-M-15-30-66-02-SS-A-01</a>	インクリメンタル
<a href="#">2RHB-1024-D-08-65-4.0-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA50-500-N-06-15-65-05-S-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH32F-1024-L-08-26-65-01-S-00-S3</a>	エンコーダ
<a href="#">SCA50-1000-D-06-15-65-00-S-C9</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2QEX-A-2500-AL-D-10-20-65-03-SS-A</a>	EEX インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA50-100-D-06-65-01-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2REX-H-1024-SR-M-15-30-66-01-SS-A-02</a>	EEX インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA24-3600-N-06 x 14-64-03-B-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SKPS-15-20-6-6</a>	
<a href="#">2Q-64-N-3/8-22-67-00-S-P5</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">P/N: 7113, Type: 2RHF-600-D-06-65-05-S- SP-583803</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA50-0006-N-06-15-65-03-S-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA50-144-N-08-15-65-01-S</a>	インクリメンタルエンコーダ

商品名	説明
<a href="#">SCH50F-1000-D-08-26-65-02-S-00-S3</a>	エンコーダ
<a href="#">P/N: 32623, Type: SCH50F-1000-D-08-26-64-02-S-00-S3</a>	エンコーダ
<a href="#">2RHF-600-D-06-65-05-S-SP-583803</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2REX-A-00360-AL-N-10-20-66-05-SH-A-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA16-5000-D-4.0-6.0-65-05-S-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">P/N: 30372, Type: 2RMF-500-D-06-64-01-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">P/N: SCA24-1024-N-04Fx15-64-12-B-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">P/N : 9117 , S/N : 80149764</a>	フランジ
<a href="#">EXAGN-S101G-12-12-A-SA-01-66-00-FZ-C-00</a>	アブソリュートエンコーダマルチ
<a href="#">2RMHF-SSI-0013-B-D-04-64-13-00-S-M12-S1</a>	絶対値エンコーダ
<a href="#">SCA58-G-1000-D-10-65-05-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RHF-1500-N-06-65-04-S- SP-583804</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH16F-5000-D-03-14-50-06-S-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RHI100-O10-2M-S</a>	インクリメンタルエンコーダホローシャフト
<a href="#">SCH50I-100-N-12-65-03-S-00-S1</a>	インクリメンタルエンコーダ中空軸
<a href="#">SCH86BEX-1024-AL-MW-05-00-67-00-EC08-A</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2REX-A-360-AL-N-10-20-66-05-SH-A-00</a>	ATEX-インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2REX-H-1024-AL-D-14-30-66-01-SS-E</a>	エンコーダ
<a href="#">2RMHF-1250-D-06-64-03-S</a>	エンコーダ
<a href="#">2RMHD-360-N-15-65-01-B</a>	エンコーダ
<a href="#">Type: 2Q-2000-649811 / 5838</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2REX-H-2048-AL-D-14-30-66-02-SS-A-01</a>	Eex-インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH50IF-SR-4096-M-14-30-67-10-S-00-S1</a>	エンコーダ
<a href="#">Type: 2RHIF-SR-1000-N-15-67-CON-S / 10790</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2QEX-A-00300AL-D-3/8-22-67-00-C7-B</a>	EEX インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">24546 / Type: 2R58-10-D-06-67-02-S-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">Type: 2RHF-1500-N-06-65-04-S- SP-583804 / 8939</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">Type: 2RMHF-7500-D-04x14-64-01-S-00-S6</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH86BEX-1024-AL-N-05-00-65-00-EC08-A</a>	エンコーダ
<a href="#">SCH86BEX-1024-AL-N-05-00-66-02-SH07A-A</a>	ATEX インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2REX-A-2048-AL-N-10-20-67-10-EC01-A-00</a>	Atex-インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA50-250-D-06-65-CON-S / 34355</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA24-500-D-04x9-64-01-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2Q2000-649815</a>	エンコーダ
<a href="#">SCA50-1000-D-06-15-65-C9-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH50F-2048-D-06-65-05-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RMHF-50-N-06-14-64-01-S-00-S3 / 35050</a>	コーダ
<a href="#">EXAGN-DPC-1B-1213-H-VA-01-66-00-FZ-C-S1</a>	アブソリュートジェネレーター
<a href="#">Type: 2RCI-1000-M-11-30-66-00-S-C12 / 35058</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">DINJB-TX-INC</a>	ジャンクションボックストランスミッター
<a href="#">SCA50-1000-D-10-15-65-00-S-C9</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RMHF-5000-D-05-14-64-02-B-S5 / 35172</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA24-1024-N-04x15F-64-12-B-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RMHF-360-N-06-14-64-01-S-00-S5</a>	インクリメンタルエンコーダ

商品名	説明
<a href="#">SCA24-50-N-04x15-64-02-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RMH-HD-7500-D-04-16-64-02-B-00-S6</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RMHF-7500-D-04-14-64-02-B-00-S6</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH50IB-1024-M-14-00-65-01-S-00-S3</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH50IB-1-M-14-00-65-10-S-00-S3</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH50IB-10-M-14-00-65-10-S-00-S3</a>	インクリメンタルエンコーダ
Nr. 554604 Type 2RHI-1000-N(A+B)-12-65-04-S	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RHI-50-SEMI-AB-14-65-01-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2REX-A-1024-AL-M-10-30-66-10-SS-A-00</a>	
<a href="#">2REX-H-1024-AL-D-14-30-67-00-EC01-A-01</a>	セックス-インクリメンタルフィーバー
<a href="#">SCH86BEX-1024-AL-MW-05-00-67-00-EC10-A</a>	
<a href="#">2RMHF-2500-D-06-14-64-02-S-S5</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH32F-1024-D-08-26-65-02-S-00-S3</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2MCEX-A-360-AL-D-06X15-67-05-V-C</a>	インクリメンタルエンコーダ
EXAGN-DP-C1-B-12-13-A-SA-01-66-00-FZ-C-00	絶対値トランスミッタ
<a href="#">2RHF-1500-N-06-65-04-S-</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2REX-H-1024-AL-M-15-30-66-01-SS-A-01</a>	エンコーダー
<a href="#">SCA50-2000-D-08-65-02-S</a>	
<a href="#">2RHI 50-N-14-64-06-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2REX-A-1024-AL-N-10-20-65-10-SS-A-00</a>	
<a href="#">2RMHF-100-N-06-14-64-01-S-00-53</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA30-50-N-04-10-50-01-S</a>	
<a href="#">SCA50-500-N-06-15-65-01-S-00</a>	
<a href="#">2RHIB1024-M-14-S</a>	
FKZS-1635-6-6	スプリングフレキシブルカップリング
<a href="#">2REX-A-5000-SR-D-10X27-66-05-BS-A-00</a>	エンコーダ
4528 - <a href="#">SCA24-2000-D-04x9-64-02-S</a>	エンコーダー
<a href="#">2RMHF-7500-D-04x14-64-01-S-00-S6</a>	
<a href="#">PR-20-V-6-10W-10K-2</a>	
Type 2RHF-1500-N-06-65-04-S- SP-583804	インクリメンタルエンコーダ
36903 - <a href="#">SCH32F-4096-L-06-65-03-S-00-S3</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA50-100-N-08F-67-01-S</a>	インクリメンタルエンコーダ
28022 - <a href="#">SCA50-2000-D-06-15-65-00-S-C9</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH50F-3600-D-08-64-01-S-00-3</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCH86BEX-4096-AL-MW-03-00-67-00-EC08-A</a>	
00132328	
<a href="#">OP6-D-2.0-DX-F20-G</a>	デジタル位置インジケータ
<a href="#">SCH50IB-1024-M-14.43.65.01.S-00.S1</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA24EX-360-AL-D-06X15-67-05-B-A-00</a>	
GVS 202S T5E 0370 05VL M0.5/S C80	
<a href="#">2RMHF-1024-N-04-64-01-B-00-S5</a>	
<a href="#">SCA24EX-360-AL-D-06X14-67-05-B-A-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
26506 - <a href="#">SCA24EX-360-AL-D-06X15-67-05-B-A-00</a>	
<a href="#">2RH-2500-D-06-65-02-S-F32-B8</a>	
<a href="#">2QEX-A-1024-AL-M-10-28-67-02-SS-B</a>	

商品名	説明
<a href="#">2RMHD-360-N-15-65-13-B</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">DINJB - RX - INC</a>	インクリメンタルエンコーダ用ジャンクションボックススレーパー
<a href="#">SCH32F-1024-D-06-26-65-03-S-00-S2</a>	エンコーダー
<a href="#">80140189</a>	モーターにねじ込むためのカップリング
<a href="#">2RMHF-5000-D-04-14-50-0.5-SF-IDC-S3</a>	
<a href="#">2Q-64-N-10-20-67-00-S-P5</a>	エンコーダー
<a href="#">SCA24-500-D-04x9-64-01-B</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">37973 / SCA50-25-D-06-15-65-01-S-P8</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA24-IP65-3600-N-06-14-65-03-B-00</a>	
<a href="#">2RHF600-D-3M-S</a>	
<a href="#">SCH86BEX-1024-SA-D-05-66-00-EC08-A</a>	エンコーダー
<a href="#">2RHF600-D-3M-S ( White Label by MRO)</a>	
<a href="#">2QEX-A-1024-AL-MS-10-28-67-05-SS-B</a>	
<a href="#">2RHF600-583811</a>	エンコーダー
<a href="#">EXAGN-DP-C1-B-12-12-A-VA-01-65-00-FE-C-00</a>	
<a href="#">2RHF600-583811 (White label product)</a>	交換用エンコーダー
<a href="#">SCA24-IP65-1000-N-04-15-65-03-S-00</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">P/N: 1870</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">SCA16-360-D-4.0-09-50-03-S-00</a>	エンコーダー
<a href="#">554611</a>	
<a href="#">MTS M10C 528VL M0.5/S SC F</a>	
<a href="#">SCH16F-3600-D-2.0-14-01-SF-IDC-S1</a>	
<a href="#">SCH50I-50-M-14-40-65-06-S-00-S1</a>	
<a href="#">2RM-128</a>	エンコーダー
<a href="#">SCH50I-512-D-12-40-65-00-S-00-S1</a>	インクリメンタルエンコーダ
<a href="#">2RMHF-7500-D-04-64-03-S-00-S6</a>	
<a href="#">2RMHF-2500-D-06-14-64-0.5-S-S7</a>	インクリメンタルエンコーダ